



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	2,8 W
Lampström (nom)	28 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	61 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad


CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Material i lampan	Plast
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,026 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	453195
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Fullständigt produktnamn	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Full EOC	871951431242500
Beskrivning av lokal kod	8296570
Beställningsnummer	929002966902
Materialnummer (12NC)	929002966902
Lokal kod	8296570
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514312425
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514312432

Måttskiss




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

