



**MZD LED 25W E14 827
P45 FR ND 1CT/10**

929002967132



LED, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s)



LED, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 89 lm/W, EEL F, PF 0.41, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Información general

Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	30.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W
Consistencia del color	<6

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	28 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.41
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	63 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,020 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/ 1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	1825027
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10
Nombre completo del producto	MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10
Full EOC	871016354253900
Código de pedido	54253900
Código 12NC	929002967132
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163542539
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8710163542546

Plano de dimensiones




Product	D	C
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	35 mm	106 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10

