



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	50.000	RG1	
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Betrieb und Elektrik	
Garantiedauer	2 Jahre	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	5 W
Lichtstrom	470 lm	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	40 W
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	94,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	81 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,040 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453199
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Gesamt-Produktcode	871951431250000
Bestellcode	8719514312500
Material-Nr. (12NC)	929002968402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312500
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312517

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

