



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

| Informations générales      |          |
|-----------------------------|----------|
| Culot                       | E14      |
| Durée de vie nominale       | 15 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000   |
| Type de lampe               | LED      |

| Données techniques de l'éclairage                |                    |
|--|--------------------|
| Code couleur                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Flux lumineux                                    | 470 lm             |
| Désignation de la couleur                        | Blanc chaud (WW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 2700 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 94,00 lm/W         |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471          | RG1                |

| Fonctionnement et électricité |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire            | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée            | 50 à 60 Hz  |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Consommation électrique         | 5 W       |
| Courant lampe (nom.)            | 44 mA     |
| Puissance équivalente           | 40 W      |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,5 s     |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0.5 s     |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.51      |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V |

| Température                            |       |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 81 °C |

| Commandes et gradation             |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |

| Mécanique et boîtier |          |
|----------------------|----------|
| Finition ampoule     | Dépoli   |
| Forme de la lampe    | B35      |
| Poids net (pièce)    | 0,040 kg |

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Approbation et application

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique     | F      |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h  | 5 kWh  |
| Numéro d'enregistrement EPREL       | 453199 |
| Marquage CE                         | Oui    |
| Conforme à RoHS                     | Oui    |
| EyeComfort                          | Oui    |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 1      |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4    |

## Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR |
|-------------------------------|--|



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nom de produit complet        | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR |
| Code EOC                      | 871951431250000                           |
| Code de commande              | 31250000                                  |
| Code 12NC                     | 929002968402                              |
| Numérateur - Quantité par kit | 1   |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8719514312500                             |
| Conditionnement par carton    | 10  |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8719514312517                             |

## Schéma dimensionnel



| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR | 45 mm | 87 mm |

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

