



# CorePro LED flammes et lustres



## CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

| Informations générales                           |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Culot                                            | E14                |
| Durée de vie nominale                            | 15.000 h           |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 50.000             |
| Type de lampe                                    | LEDbulb            |
| Garantie                                         | 2 ans              |
| Données techniques de l'éclairage                |                    |
| Code couleur                                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Flux lumineux                                    | 470 lm             |
| Désignation de la couleur                        | Blanc froid (CW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 4000 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 94,00 lm/W         |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |


| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Fonctionnement et électricité           |             |
| Fréquence linéaire                      | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée                      | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique                 | 5 W         |
| Courant lampe (nom.)                    | 44 mA       |
| Puissance équivalente                   | 40 W        |
| Heure de démarrage (nom.)               | 0,5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %                 | 0.5 s       |
| Facteur de puissance (fraction)         | 0.51        |
| Tension (nom.)                          | 220-240 V   |
| Température                             |             |
| Température maximale du produit (nom.)  | 81 °C       |

CorePro LED flammes et lustres

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Commandes et gradation              |              |
| Variation de l'intensité lumineuse  | Non          |
| Mécanique et boîtier                |              |
| Finition ampoule                    | Dépoli       |
| Matériaux des lampes                | Plastique    |
| Forme de la lampe                   | B35          |
| Poids net (pièce)                   | 0,040 kg     |
| Approbation et application          |              |
| Classe d'efficacité énergétique     | F            |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h  | 5 kWh        |
| Numéro d'enregistrement EPREL       | 453200       |
| Marquage CE                         | Oui          |
| Conforme à RoHS                     | Oui          |
| EyeComfort                          | Oui          |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 1            |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4          |
| Gamme de températures ambiantes     | -20 à +45 °C |



|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Conditions d'application                          |                                        |
| peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? | No                                     |
| Données du produit                                |                                        |
| Nom du produit de la commande                     | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR |
| Nom de produit complet                            | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR |
| Code EOC                                          | 871951431254800                        |
| Code de commande                                  | 8719514312548                          |
| Code 12NC                                         | 929002968802                           |
| Code de commande local                            | 31254800                               |
| Numérateur - Quantité par kit                     | 1                                      |
| Code EAN – Produit/Boîte                          | 8719514312548                          |
| Conditionnement par carton                        | 10                                     |
| Codes EAN/UPC – Boîte                             | 8719514312555                          |

Schéma dimensionnel



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR | 38 mm | 114 mm |

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

