



Lampes CorePro Flamme et Sphérique



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales		
Culot	E14	
Durée de vie nominale	15 000 h	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	
Type de lampe	LED	
Données techniques de l'éclairage		
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	
Flux lumineux	470 lm	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W	
Cohérence des couleurs	<6	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 $\%$		
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	
Fonctionnement et électricité		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	

Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	81 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,040 kg

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453200
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No


CorePro candle ND 5-40W E14 840

Nom de produit complet	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14	
	840 B35 FR	
Code EOC	871951431254800	
Code de commande	31254800	
Code 12NC	929002968802	
Numérateur - Quantité par kit	1	
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312548	
Conditionnement par carton	10	
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514312555	

Schéma dimensionnel


Nom du produit de la commande

Données du produit




Product	D	С
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR $\,$


Lampes CorePro Flamme et Sphérique


Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Durée de vie





Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.