



CorePro LED flammes et lustres

CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LEDbulb
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	81 °C

CorePro LED flammes et lustres

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,040 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453201
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 5-40W E14 865
B35 FR	
Nom de produit complet	CorePro candle ND 5-40W E14 865
B35 FR	
Code EOC	871951431258600
Code de commande	8719514312586
Code 12NC	929002969202
Code de commande local	31258600
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312586
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514312593

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR



General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR


CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

