



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|--|--------------------|
| Attacco | E14 |
| Durata nominale | 15.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 865 [CCT of 6500K] |
| Flusso luminoso | 470 lm |
| Designazione colore | Cool Daylight |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 6500 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 94,00 lm/W |
| Uniformità del colore | <6 |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|---------------|
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico | 5 W |
| Corrente lampada (Nom) | 44 mA |
| Potenza equivalente | 40 W |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,5 s |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s |
| Fattore di potenza (frazione) | 0.51 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Temp. massima involucro (Nom) | 81 °C |
| Controlli e dimmerazione | |
| Dimmerabile | No |

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo

| | |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Smerigliata |
| Forma lampadina | B35 |
| Peso netto (Pezzo) | 0,040 kg |

Approvazione e applicazione

| | |
|---------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 5 kWh |
| Numero di registrazione EPREL | 453201 |
| Marchio CE | Si |
| Conformità a RoHS EU | Si |
| EyeComfort | Si |
| Valore di tremolio (PstLM) | 1 |
| Effetto stroboscopico | 0,4 |


Condizioni di applicazione

| | |
|---|----|
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No |
|---|----|

Dati del prodotto



| | |
|---|---|
| Nome prodotto ordine | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR |
| Nome completo prodotto | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR |
| Full EOC | 871951431258600 |
| Descrizione codice locale | CORECAN40865G2 |
| Codice d'ordine | 31258600 |
| Codice materiale (12NC) | 929002969202 |
| Codice locale | CORECAN40865G2 |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8719514312586 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514312593 |

Disegno tecnico



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR | 35 mm | 106 mm |

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

