



CorePro LED flammes et lustres



Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LEDbulb
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	79 °C

CorePro LED flammes et lustres

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,026 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453202
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C



Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Nom de produit complet	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Code EOC	871951431262300
Code de commande	8719514312623
Code 12NC	929002969402
Code de commande local	31262300
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312623
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514312630

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR


CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45
FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

