



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik	
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	81 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
------------------	------

Kolbenform	P45
------------	-----

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
---------------------------------	-------

EPREL Registrierungsnummer	453203
----------------------------	--------

Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

EyeComfort	Ja
------------	----

CE-Zeichen	Ja
------------	----

EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
---------------------	--

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
--------------------------------	--

Gesamt-Produktcode	871951431264700
--------------------	-----------------

Bestellcode	31264700
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	929002969602
---------------------	--------------


Nettogewicht	0,020 kg
--------------	----------

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312647
-------------------------	---------------

Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
---------------------------------	----



EAN Umverpackung	8719514312654
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

