



# CorePro Plastic LEDcandles & lusters



## CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	5 W
Lampström (nom)	44 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	81 °C

# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## Styrenheter och dimming

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,020 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	453203
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Fullständigt produktnamn	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431264700
Beskrivning av lokal kod	8296572
Beställningsnummer	929002969602
Materialnummer (12NC)	929002969602
Lokal kod	8296572
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514312647
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514312654

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

