





Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	81 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,020 kg

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Approbation et application		
Classe d'efficacité énergétique	F	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh	
Numéro d'enregistrement EPREL	453204	
Marquage CE	Oui	
Conforme à RoHS	Oui	
EyeComfort	Oui	
Valeur de scintillement (PstLM)	1	
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	

Nom de produit complet	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45
	FR
Code EOC	871951431268500
Code de commande	31268500
Code 12NC	929002970002
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312685
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514312692


Conditions a application	Conditions d	'appl	ication
--------------------------	--------------	-------	---------

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45
	FR


Schéma dimensionnel



Product	D	С
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques






180°

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Lampes CorePro Flamme et Sphérique


Données photométriques




Calculat Presentation 4.5 Project upday 8.9. Project 19

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Durée de vie





Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.