



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen  |                    | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) |              |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                    | E14                | 70 %                                              |              |
| Nennlebensdauer           | 15.000 Stunde(n)   | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471        |              |
| Schaltzyklus              | 50.000             | RG1                                               |              |
| Beleuchtungstechnologie   | LEDbulb            | Betrieb und Elektrik                              |              |
| Garantiedauer             | 2 Jahre            | Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz  |
| Lichttechnische Daten     |                    | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Farbcode                  | 827 [CCT of 2700K] | Systemleistung                                    | 7 W          |
| Lichtstrom                | 806 lm             | Lampenstrom (Nom)                                 | 59 mA        |
| Lichtfarbe                | Warmweiß (WW)      | Äquivalente Leistung                              | 60 W         |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 K             | Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
| Nennlichtausbeute (Nom)   | 115,00 lm/W        | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 0.5 s        |
| Farbkonsistenz            | <6                 | Leistungsfaktor (Bruchteil)                       | 0.51         |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80                 | Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Temperatur                                           |            |
| Gehäusetemperatur (Nom)                              | 87 °C      |
| Lichtregelung und Dimmen                             |            |
| Dimmbar                                              | Nein       |
| Mechanik und Gehäuse                                 |            |
| Kolbenausführung                                     | Matt       |
| Kolbenmaterial                                       | Kunststoff |
| Kolbenform                                           | B38        |
| Nettogewicht (Stück)                                 | 0,053 kg   |
| Genehmigung und Anwendung                            |            |
| Energieeffizienzklasse                               | E          |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                      | 7 kWh      |
| EPREL-Registrierungsnummer                           | 453210     |
| CE-Zeichen                                           | Ja         |
| EU RoHS-konform                                      | Ja         |
| EyeComfort                                           | Ja         |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1          |


|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4                                    |
| Umgebungstemperaturbereich                           | -20 bis +45 °C                         |
| Anwendungsbedingungen                                |                                        |
| Wireless-Technologie                                 | Nicht anwendbar                        |
| Produktdaten                                         |                                        |
| Bestell-Produktname                                  | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Gesamtbezeichnung des Produkts                       | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Gesamt-Produktcode                                   | 871951431296800                        |
| Bestellcode                                          | 8719514312968                          |
| Material-Nr. (12NC)                                  | 929002972502                           |
| Anzahl pro Verpackung                                | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste                              | 8719514312968                          |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton                      | 10                                     |
| EAN Umverpackung                                     | 8719514312975                          |

Abmessungsskizzen




| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

