



CorePro LED flammes et lustres

CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro, LED, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E14	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15.000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Consommation électrique	7 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	59 mA
Garantie	2 ans	Puissance équivalente	60 W
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	0,5 s	
Flux lumineux	806 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Facteur de puissance (fraction)	0,51
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	87 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Commandes et gradation	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		

CorePro LED flammes et lustres

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B38
Poids net (pièce)	0,053 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453211
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 7-60W E14 840
	B38 FR
Nom de produit complet	CorePro candle ND 7-60W E14 840
	B38 FR
Code EOC	871951431298200
Code de commande	8719514312982
Code 12NC	929002972702
Code de commande local	31298200
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312982
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514312999

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

