



# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	7 W
Lampström (nom)	59 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	87 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad

# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Material i lampan	Plast
Lampform	B38
Nettovikt (styck)	0,053 kg
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	453211
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
<b>Användningsförhållanden</b>	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt


<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Fullständigt produktnamn	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Full EOC	871951431298200
Beskrivning av lokal kod	8296566
Beställningsnummer	929002972702
Materialnummer (12NC)	929002972702
Lokal kod	8296566
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514312982
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514312999

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

