



# CorePro Velas y Esféricas LED

## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	59 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	87 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# CorePro Velas y Esféricas LED

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	B38
Peso neto (pieza)	0,053 kg

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	453212
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

## Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Full EOC	871951431300200
Código de pedido	31300200
Código 12NC	929002972902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514313002
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514313019

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

# CorePro Velas y Esféricas LED

## Datos fotométricos



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

