



CorePro LED flammes et lustres



CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro, LED, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Garantie	2 ans
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	87 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

CorePro LED flammes et lustres

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B38
Poids net (pièce)	0,053 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453212
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Nom de produit complet	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Code EOC	871951431300200
Code de commande	8719514313002
Code 12NC	929002972902
Code de commande local	31300200
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514313002
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514313019

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

