



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1


Dati del prodotto

Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	E14	Corrente lampada (Nom)	59 mA
Durata nominale	15.000 ore	Potenza equivalente	60 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LEDbulb	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Periodo di garanzia	2 anni	Fattore di potenza (frazione)	0.51
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	220-240 V
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Temperatura	
Flusso luminoso	806 lm	Temp. massima involucro (Nom)	87 °C
Designazione colore	Cool Daylight	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Smerigliata
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Materiale della lampadina	Plastica
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Forma lampadina	B38
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Peso netto (Pezzo)	0,053 kg
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		


CorePro LEDcandle

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	453212
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
	FR

Disegno tecnico




Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR


Nome completo prodotto	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Full EOC	871951431300200
Descrizione codice locale	CORECAN60865G2
Codice d'ordine	31300200
Codice materiale (12NC)	929002972902
Codice locale	CORECAN60865G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514313002
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514313019

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR


Fotometrie




Technical Parameters 43 Page Lighting E 17 Page 117

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

