



CorePro LED flammes et lustres

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Culot	E27	RG1	
Durée de vie nominale	15.000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LEDbulb	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	7 W
Garantie	2 ans	Courant lampe (nom.)	59 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	806 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (fraction)	0,51
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	83 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LED flammes et lustres

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	P48
Poids net (pièce)	0,028 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453213
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Technologie sans fil	Non applicable

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Nom de produit complet	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Code EOC	871951431302600
Code de commande	8719514313026
Code 12NC	929002973002
Code de commande local	31302600
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514313026
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514313033

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

