



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	50.000	RG1	
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Garantiedauer	2 Jahre	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	7 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	59 mA
Lichtstrom	806 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	115,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	87 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	P48
Nettogewicht (Stück)	0,023 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453214
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Gesamt-Produktcode	871951431304000
Bestellcode	8719514313040
Material-Nr. (12NC)	929002973102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313040
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514313057

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

