



CorePro LED flammes et lustres

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000h est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LEDbulb
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	83 °C

CorePro LED flammes et lustres

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	P48
Poids net (pièce)	0,028 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453215
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48
FR	
Nom de produit complet	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48
FR	
Code EOC	871951431306400
Code de commande	8719514313064
Code 12NC	929002973202
Code de commande local	31306400
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313064
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514313071

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR


CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

