



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

CorePro, LED, P48, No, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80


LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	59 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

CorePro LEDcandle

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	83 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P48
Peso netto (Pezzo)	0,028 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	453215
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Nome completo prodotto	
	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Full EOC	
	871951431306400
Descrizione codice locale	
	CORELUS60840G2
Codice d'ordine	
	31306400
Codice materiale (12NC)	
	929002973202
Codice locale	
	CORELUS60840G2
Numeratore - Quantità per confezione	
	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	
	8719514313064
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	
	10
EAN/UPC - Case	
	8719514313071

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

CorePro LEDcandle


Fotometrie



Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

