



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	7 W
Lampström (nom)	59 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	83 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad


CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Material i lampan	Plast
Lampform	P48
Nettovikt (styck)	0,028 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	453215
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Måttskiss



Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Fullständigt produktnamn	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Full EOC	871951431306400
Beskrivning av lokal kod	8296580
Beställningsnummer	929002973202
Materialnummer (12NC)	929002973202
Lokal kod	8296580
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514313064
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514313071


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

