

PHILIPS**Lighting**

CorePro LED flammes et lustres

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro, LED, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000h est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Culot	E14		
Durée de vie nominale	15.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	50.000		
Type de lampe	LED		
Référence de mesure de flux	Sphère		
Garantie	2 ans		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	7 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (nom.)	59 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W	Puissance équivalente	60 W
Cohérence des couleurs	<6	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Facteur de puissance (fraction)	0,51
		Tension (nom.)	220-240 V
Température		Température maximale du produit (nom.)	
		87 °C	

CorePro LED flammes et lustres

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P48
Poids net (pièce)	0,023 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453216
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Nom de produit complet	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Code EOC	871951431308800
Code de commande	8719514313088
Code 12NC	929002973302
Code de commande local	31308800
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313088
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514313095

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Données photométriques




General uniform lighting – CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour – CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR


CorePro LED flammes et lustres

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

