



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz


Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	59 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	87 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	P48

CorePro LEDcandle

Peso netto (Pezzo)	0,023 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	453217
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Nome completo prodotto	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Full EOC	871951431310100
Descrizione codice locale	CORELUS60865G2
Codice d'ordine	31310100
Codice materiale (12NC)	929002973502
Codice locale	CORELUS60865G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514313101
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514313118

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Fotometrie




General Uniform Lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR


CorePro LEDcandle

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

