



SceneSwitch LEDspot



LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Sommige activiteiten vragen om koel licht terwijl andere situaties vragen om verlichting met een warme, zachte gloed. Met de Philips SceneSwitch LEDspot kunt u verschillende lichtscenes instellen met slechts één LEDspot. Bovendien hebt u geen dimmer nodig! Optimaliseer uw verlichting voor ontspanning, hobby's of werken, gewoon door een knopje om te zetten. En dat knopje is uw bestaande schakelaar! Er is geen installatiewerk nodig.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kleurcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	355 lm
Lichtsterkte (nom.)	600 cd
Kleuraanduiding	Warm/Extra warm/Zeer warm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 2500 2200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	73,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	355 lm
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	1,5 3,5 4,8 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
-----------------------------	-------

SceneSwitch LEDspot

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
----------	--------------------

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	467612
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
-----------------------------	------------------------------------



Volledige productnaam	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Full EOC	871951430778000
Bestelcode	30778000
Materiaalnr. (12NC)	929002981855
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514307780
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8719514307797

Maatschets



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Product Parameters (1) Photometry (1) Page 1/1

Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4


Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

