



SceneSwitch LEDspot



LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch LEDspot kan du vælge mellem forskellige lysindstillinger fra ét og samme spot. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét tryk på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU10
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Nominal levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farvekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	355 lm
Lysstyrke (nom.)	600 cd
Farvebetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 2500 2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	73.00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	355 lm
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	1,5 3,5 4,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V


Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C

SceneSwitch LEDspot

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	467612
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


Det fulde produktnavn	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Full EOC	871951430776600
Ordrekode	929002981857
Materialenr. (12NC)	929002981857
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514307766
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8719514307773

Målskitse




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

