

PHILIPS**Lighting**

SceneSwitch LEDspot

LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

In einigen Situationen ist ein kühles Licht gefragt, andere gewinnen im Ambiente eines warmen, gemütlichen Leuchtens. Mit Philips SceneSwitch-LEDspot können Sie in einem Spot verschiedene Lichteinstellungen haben. Sie benötigen dazu keinen Dimmer! Optimieren Sie Ihre Beleuchtung für Entspannung, Hobby, Freizeit oder Arbeit. Alles mit einem Schalter. Und es funktioniert mit Ihrem vorhandenen Schalter! Es ist keine weitere Installation erforderlich.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Sockel	GU10 [GU10]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	(Nom.)	
Schaltzyklus	50'000	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	355 lm
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM)	1
Beleuchtungsstechnologie	LED	Stroboskopeffektivwert (SVM)	0.6
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]	Eingangs frequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Energieverbrauch	1.5 3.5 4.8 W
Lichtstrom	355 lm	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Lichtstärke (Nom)	600 cd	Äquivalente Leistung	50 W
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2500 2200 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	73.00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V

SceneSwitch LEDspot

Temperatur	
Gehäsetemperatur (Nom)	75 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	467612
EyeComfort	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktnname	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Gesamt-Produktcode	871951430776600
Bestellcode	30776600
Material-Nr. (12NC)	929002981857
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514307766
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514307773

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


SceneSwitch LEDspot

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

