



SceneSwitch LEDspot



LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch LEDspot -lamput on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa spottivalossa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Värikoodi	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	355 lm
Valovoima (nim.)	600 cd
Värimerkki	Lämmin / erityisen lämmin / todella lämmin
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 2500 2200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6

Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	355 lm
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	1,5 3,5 4,8 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C

SceneSwitch LEDspot

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Hekkulampun muoto	PAR16
-------------------	-------


Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	467612
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Koko tuotenimi	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Full EOC	871951430776600
Tilauskoodi	929002981857
Tuotekoodi (12NC)	929002981857
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8719514307766
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8719514307773

Mittapiirros



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


SceneSwitch LEDspot

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

