



# SceneSwitch LED-szpotlámpa



## LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Bizonyos körülményekhez a hideg fény a megfelelő, más hangulatokhoz a kellemes, meleg izzás illik. A Philips SceneSwitch LED-szpotlámpákkal különféle megvilágításokat állíthat be, ráadásul nincs szükség fényerő-szabályozóra. Állítson be optimális világítást a lazításhoz, a hobbijaihoz, a pihenéshez vagy a munkához a meglévő kapcsoló egyetlen mozdulatával! Semmi mást nem kell beszerezni.

### Termék adatok

| Általános információ            |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fejelés - foglalat              | GU10 [GU10] |
| Névleges élettartam             | 15 000 h    |
| Kapcsolási ciklus               | 50 000      |
| Névleges élettartam (óra)       | 15 000 h    |
| Lighting Technology             | LED         |
| Fényárammérési referencia       | Narrow Cone |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen        |

| Technikai adatok                      |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Színkód                               | 827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Színkód                               | 827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Sugárzási szög (névleges)             | 36 fok                                 |
| Fényáram                              | 355 lm                                 |
| Fényerősség (névleges)                | 600 cd                                 |
| Színmegjelölés                        | Meleg/Extra meleg/Nagyon meleg         |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 2700 2500 2200 K                       |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 73,00 lm/W                             |

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Szinkonzisztencia                                                | <6     |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 80     |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %   |
| Fényáram 90°-os kúpban (névleges)                                | 355 lm |
| Villogás (PstLM)                                                 | 1      |
| Stroboszkóp hatás (SVM)                                          | 0,6    |
| Photobiological safety according to EN 62471                     | RG1    |

| Működtetés és elektronika       |               |
|---------------------------------|---------------|
| Hálózati frekvencia             | 50 to 60 Hz   |
| Bemeneti frekvencia             | 50–60 Hz      |
| Teljesítményfelvétel            | 1,5 3,5 4,8 W |
| Fényforrás árama (névleges)     | 40 mA         |
| Teljesítmény-egyenérték         | 50 W          |
| Indulási idő (névleges)         | 0,5 s         |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | 0,5 s         |
| Teljesítménytényező (tört)      | 0,5           |
| Feszültség (névleges)           | 220–240 V     |

## SceneSwitch LED-szpotlámpa

### Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 75 °C

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

### Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiahatékonysági osztály F

Megfelel kiemelő világításhoz Igen

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 5 kWh

EPREL-regisztrációs szám 467612

EyeComfort Igen

### Termékadatok

A termék megrendelési neve LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Teljes terméknev LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Full EOC 871951430776600

Rendelési kód 30776600

Cikkszám (12NC) 929002981857

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8719514307766


Számláló – csomag külső dobozonként 4

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514307773


## Méretezett rajza

| Product                         | D     | C     |
|---------------------------------|-------|-------|
| LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4 | 50 mm | 54 mm |

## Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4





Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

## SceneSwitch LED-szpotlámpa

### Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

### Élettartam



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

