



SceneSwitch LED-spot



LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-spots kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Fargekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	355 lm
Lysintensitet (nom.)	600 cd
Fargebetegnelse	Varm / ekstra varm / svært varm
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 2500 2200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	73,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	355 lm
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	1,5 3,5 4,8 W
Lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

SceneSwitch LED-spot

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16
-------------	-------

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	467612
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
----------------------------	------------------------------------



Fullstendig produktnavn	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Full EOC	871951430776600
Bestillingskode	929002981857
Materialenr. (12NC)	929002981857
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514307766
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8719514307773

Målskisse



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


SceneSwitch LED-spot

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

