

PHILIPS

Lighting



Bombillas LED de filamento clásico

LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Datos técnicos de la luz	
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Flujo luminoso	270 lm
Designación de color	1800
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	38 lm/W
Temperatura de color correlacionada (Nom.)	1800 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0.4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	43 mA
Equivalente de potencia	26 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220–240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Temperatura máxima (nom.)	35 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos

Bombillas LED de filamento clásico

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	ahumado
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	Crystal

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Nombre completo del producto	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Full EOC	871951431374300
Código de pedido	31374300
Código 12NC	929002982401
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,494 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514313743
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8719514313750

Plano de dimensiones




Product	D	C
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	103 mm	366 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM



General uniform lighting - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM


Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

