



Lâmpadas LED clássica

LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Fluxo Luminoso	270 lm
Designação da cor	1800
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	38 lm/W
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1

Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	43 mA
Potência equivalente	26 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	35 °C

Lâmpadas LED clássica

Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	fumado
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	Cristal
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim
Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No


Desenho dimensional




Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Nome do produto completo	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Código do produto completo	871951431374300
Código de encomenda	31374300
N.º material (12NC)	929002982401
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (Peça)	0,494 kg
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514313743
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8719514313750

Product	D	C
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	103 mm	366 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM



General uniform lighting - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Lâmpadas LED clássica

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

