



Klasické zdroje LEDbulbs s vláknem

LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

LED žiarovky Classic LEDbulb so starožitným dizajnom kombinujú pôvodný tvar banky s výhodami trvácnej LED technológie. Prinášajú krásne a dekoratívne osvetlenie v teplej bielej farbe, pričom v porovnaní s tradičnými žiarovkami šetria až 90 % nákladov na energie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	
Pätica	E27	RG1	
Nominálna životnosť	15 000 h		
Spínací cyklus	20 000		
Menovitá životnosť (hodiny)	15 000 h		
Technológia osvetlenia	LED		
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	818 [CCT of 1800K]	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Kód farby	818 [CCT of 1800K]	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Svetelný tok	270 lm	Spotreba	7 W
Označenie farby	1800	Prúd svetelného zdroja (nom.)	43 mA
Merný výkon (menovitý) (nom.)	38 lm/W	Ekvivalentný výkon	26 W
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	1800 K	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Konzistencia farieb	<6	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Index podania farieb (CRI)	80	Účinnosť (zlomok)	0,7
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Napätie (nom.)	220-240 V
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1	Teplota	
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4	Široký rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
		Maximálna teplota krytu (nom.)	35 °C
		Ovládanie a stmievanie	
		Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	dymová
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	Krištáľová

Schválenie a použitie

Spotreba energie kWh/1 000 h	7 kWh
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svietidlách	No
---------------------------------------	----

Údaje o produkte



Objednávkový názov produktu	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Úplný názov produktu	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Úplný kód produktu	871951431374300
Objednávkový kód	31374300
Č. materiálu (12NC)	929002982401
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čistá hmotnosť (kus)	0,494 kg
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514313743
Čitateľ – počet balení v krabici	2
EAN/UPC – balenie	8719514313750

Rozmerový obrázok



Product	D	C
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	103 mm	366 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Spectral Power Distribution Colour - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

General uniform lighting - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM


Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

