



Klasszikus izzószálas LED-égők

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	818 [CCT of 1800K]
Színkód	818 [CCT of 1800K]
Fényáram	200 lm
Színmegjelölés	1800
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	1800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	30 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1

Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	6,5 W
Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Teljesítmény-egyenérték	20 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C

Klasszikus izzószálas LED-égők

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
---------------	-----------------------------------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	füstüveg
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	A160

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EyeComfort	Igen
LED-es innovációk	EyeComfort

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
----------------------------	--------------------------------------



Teljes terméknev	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Full EOC	871951431537200
Rendelési kód	31537200
Cikkszám (12NC)	929002982501
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514315372
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514315389

Méretezett rajza



Product	D	C
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D


Klasszikus izzószálas LED-égők

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

