

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Flux luminos	200 lm
Denumirea culorii	1800
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	30 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6,5 W
Curent lampă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +45 °C


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	fumuriu
Material bec	Sticlă
Formă bec	A160 [A 160 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort

Cote




Date fotometrice



Date despre produs	
Nume comandă produs	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Numele complet al produsului	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Full EOC	871951431537200
Cod de comandă	31537200
Număr material (12NC)	929002982501
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514315372
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
EAN/UPC – Cutie	8719514315389

Product	D	C
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm




General uniform lighting - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

