

MASTER Value Decorative LED bulbs

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

MASTER Value, LED, A60, Endast med särskilda dimmers, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmar och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Ljusteknik	
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	1800
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	62 lm/W
Färgbeständighet	<6


Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7

MASTER Value Decorative LED bulbs

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Amber
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Full EOC	871951431551800
Beskrivning av lokal kod	8296587
Beställningsnummer	929002982802
Materialnummer (12NC)	929002982802
Lokal kod	8296587
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514315518
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514315525

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm


Fotometriska data

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60
GOLD SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

MASTER Value Decorative LED bulbs

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

