

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Patice krytky	E27 [E27]	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Nominální životnost	15 000 h		
Cyklus zapnutí	20 000		
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h		
Lighting Technology	LED		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	818 [CCT of 1800K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Kód barvy	818 [CCT of 1800K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	330 stupňů	Spotřeba energie	4 W
Světelný tok	250 lm	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Barevné konstrukce	1800	Ekvivalentní příkon	25 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	1800 K	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Konzistence barev	<6	Účinnost (zlomek)	0,7
Index podání barev (CRI)	80	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Hodnota blikání (PstLM)	1	Teplota okolí	
		Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
		Maximální teplota (jmen.)	35 °C

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Jantarová
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	ST64

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
----------------------------	--


Celý název výrobku	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Full EOC	871951431545700
Objednávací kód	31545700
Číslo materiálu (12NC)	929002982901
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514315457
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8719514315464

Rozměrové výkresy




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Životnost



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

