

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	818 [CCT of 1800K]
Farvekode	818 [CCT of 1800K]
Spredningsvinkel (nom.)	330 °
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	1800
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	62 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Ravfarvet
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	ST64
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Det fulde produktnavn	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4


Full EOC	871951431545700
Beskrivelse af lokal kode	2057812812
Ordrekode	929002982901
Materialenr. (12NC)	929002982901
Lokal ordrekode	2057812812
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514315457
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8719514315464

Målskitse




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

