



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Angle du faisceau (nom.)	330 degré(s)
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Fonctionnement et électricité	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	ST64


## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Nom de produit complet	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Code EOC	871951431545700
Code de commande	31545700
Code 12NC	929002982901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514315457
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514315464

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

