

Lâmpadas LED clássica

LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Ângulo do feixe (Nom.)	330 °
Fluxo Luminoso	250 lm
Designação da cor	1800
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM)	1

Valor do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	24 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	35 °C

Lâmpadas LED clássica

Controlos e regulação

Regulável	Apenas com reguladores específicos
-----------	------------------------------------

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Âmbar
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	ST64

Aprovação e aplicação


Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
------------------------------	---


Nome do produto completo	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Código do produto completo	871951431545700
Código de encomenda	31545700
N.º material (12NC)	929002982901
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514315457
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8719514315464

Desenho dimensional




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4


Lâmpadas LED clássica

Dados fotométricos



General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

