

# Bombillas LED decorativas

## MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

La nueva colección de lámparas decorativas Philips transforma tu hogar con una mezcla perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación sencilla y minimalista. Con una excelente vida útil, hasta un 90 % de ahorro energético, ausencia de parpadeo visible y un nivel máximo de luz instantáneo, disfrutarás de una iluminación y uniformemente distribuida con un encanto actual y elegante que llenará el espacio de armonía.

### Datos del producto

Información general		Photobiological safety according to EN 62471	
Base del casquillo	E27	RG1	
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	4 W
Código de color	818 [CCT of 1800K]	Corriente de lámpara (nom.)	24 mA
Flujo luminoso	250 lm	Equivalente de potencia	25 W
Designación de color	1800	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	1800 K	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	62 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0.7
Consistencia del color	<6	Voltaje (nom.)	220-240 V
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

## Bombillas LED decorativas

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	35 °C

Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Ámbar
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	ST64
Peso neto (pieza)	0,048 kg

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
-------------------------------	-----------------


  

Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Nombre completo del producto	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Full EOC	871951431553200
Código de pedido	31553200
Código 12NC	929002982902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514315532
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514315549

### Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm


### Datos fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

# Bombillas LED decorativas

## Vida útil



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

