

MASTER Value Decorative LED bulbs

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmar och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Garantitid	2.5 years
Ljusteknik	
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	1800
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	62 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s

MASTER Value Decorative LED bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	35 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	------------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Amber
Material i lampan	Glas
Lampform	ST64
Nettovikt (styck)	0,048 kg

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
----------------------	-----------------


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Full EOC	871951431553200
Beskrivning av lokal kod	8296588
Beställningsnummer	929002982902
Materialnummer (12NC)	929002982902
Lokal kod	8296588
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514315532
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514315549

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm



MASTER Value Decorative LED bulbs

Fotometriska data

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

