



Lámparas LED clásicas de filamento

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Ángulo de haz (nominal)	330 °
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	1800
Temperatura de color correlacionada	1800 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	62 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	24 mA
Equivalente en potencia en vatios	25 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
T° estuche máxima (nominal)	35 °C

Lámparas LED clásicas de filamento

Controles y atenuación

Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
-----------	------------------------------------------------

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Ámbar
Material del foco	Cristal
Forma del foco	G93

Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sí
Innovaciones en LED	EyeComfort


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

Información del producto



Nombre del producto del pedido	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Nombre del producto completo	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Full EOC	871951431547100
Código del pedido	929002983001
N.º de material (12NC)	929002983001
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514315471
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8719514315488

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lámparas LED clásicas de filamento

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

