



# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27		70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	20.000		RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Systemleistung	4 W
Lichtstrom	250 lm	Lampenstrom (Nom)	24 mA
Lichtfarbe	1800	Äquivalente Leistung	25 W
Ähnlichste Farbtemperatur	1800 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	62 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	38 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G93
Nettogewicht (Stück)	0,070 kg
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
<b>Anwendungsbedingungen</b>	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
Gesamt-Produktcode	871951438548100
Bestellcode	38548100
Material-Nr. (12NC)	929002983002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514385481
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514385498

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

