

PHILIPS**Lighting**

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elles permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	T32
Poids net (pièce)	0,038 kg

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G
-------------------------------	--

Nom de produit complet

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32

GOLD SP G

Code EOC

871951431555600

Code de commande

8719514315556

Code 12NC

929002983102

Code de commande local

31555600

Numérateur - Quantité par kit

1

Code EAN – Produit/Boîte

8719514315556


Conditionnement par carton

6

Codes EAN/UPC - Boîte

8719514315563

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm



Données photométriques

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32
GOLD SP G

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP

G

