



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elles permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit


Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Culot	E14		
Durée de vie nominale	15.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	20.000		
Type de lampe	LED		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	818 [CCT of 1800K]		
Flux lumineux	136 lm		
Désignation de la couleur	1800		
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	54 lm/W		
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité			
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Consommation électrique	2,5 W		
Courant lampe (nom.)	14 mA		
Puissance équivalente	15 W		
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s		
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s		
Facteur de puissance (fraction)	0,7		
Tension (nom.)	220-240 V		
Température			
Température maximale du produit (nom.)	38 °C		

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,020 kg
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Nom de produit complet	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Code EOC	871951431603400
Code de commande	8719514316034
Code 12NC	929002983202
Code de commande local	31603400
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514316034
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514316041

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

