



Velas y Esféricas LED decorativas

MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

La nueva colección Deco (velas y reflejos metálicos) transforma el hogar con una mezcla perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación sencilla y minimalista. Con una vida útil muy larga, hasta un 90 % de ahorro energético, ausencia de parpadeo visible y un nivel máximo de luminosidad instantáneo, disfrutará también de una luz suave y uniformemente distribuida con un encanto actual y elegante que llenará su espacio de armonía.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Datos técnicos de la luz	
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Flujo luminoso	136 lm
Designación de color	1800
Temperatura de color correlacionada (nom.)	1800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	52 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,6 W
Corriente de lámpara (nom.)	14 mA
Equivalente de potencia	15 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	38 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Ámbar
Material de bombilla	Vidrio

Velas y Esféricas LED decorativas

Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Plano de dimensiones



Datos fotométricos

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G
Nombre completo del producto	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G
Full EOC	871951431607200
Código de pedido	31607200
Código 12NC	929002983402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514316072
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514316089

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Velas y Esféricas LED decorativas

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27
GOLDP45SP G

