



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	818 [CCT of 1800K]
Kód barvy	818 [CCT of 1800K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	330 stupňů
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	1800
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	1800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	43 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Jantarová
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	T65

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Ano
LED inovace	EyeComfort

Označení a balení

Objednávací název produktu	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
----------------------------	--


Celý název výrobku	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Full EOC	871951431380400
Objednávací kód	31380400
Číslo materiálu (12NC)	929002983701
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514313804
Číslování SAP – balení v krabici	2
Pouzdro – EAN/UPC	8719514313811

Rozměrové výkresy




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Životnost



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

