



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	330 °
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	1800
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	67 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	43 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +45 °C


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Chihlimbar
Material bec	Sticlă
Formă bec	T65 [T 65 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort

Date despre produs


Nume comandă produs	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Numele complet al produsului	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Full EOC	871951431380400
Cod de comandă	31380400
Număr material (12NC)	929002983701
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514313804
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
EAN/UPC – Cutie	8719514313811

Cote




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

